



Termómetro e higrómetro por infravermelhos, Tipo: 835T1



Dados do pedido

Número do pedido	474022 835T1
GTIN	4029547011924
Classe de artigo	47B

Descrição

Versão:

Termómetros por infravermelhos rápidos e precisos com navegação de menus intuitiva e conveniente graças a ícones e joystick.

A ótica 50:1 permite medições seguras mesmo a uma longa distância. O laser de 4 pontos indica a faixa de medição exata e impede medições incorretas.

- **Emissividade ajustável automaticamente em combinação com o sensor de superfície n.º 474120 tam. OF.**
- **Medição online em combinação com software gratuito.**
- **Memória para 200 valores medidos e 20 valores de emissividade.**
- **Iluminação do ecrã comutável.**
- **Alarme visual e sonoro quando o limite é excedido.**

Utilização:

Máxima segurança e precisão na medição de temperatura a uma distância média.

Material fornecido:

Inclui 3 pilhas n.º 081561 tam. LR6 e protocolo de calibração.

Acessórios especiais:

Sensor n.º 474120 tam. OF, software EasyClimate disponível para download gratuito.

Descrição técnica

Ficha de dados

Limite de erro (-20,0 a -0,1 °C)	±1,5 °C
Limite de erro (0,0 a 99,9 °C)	±1,0 °C
Limite de erro da faixa de medição restante	±1% val. med.
Limite de erro (-30,0 a -20,1 °C)	±2,5 °C
Ótica	50 : 1
Peso	514 g
Resolução de infravermelhos	0,1 °C
Grau de emissão ajustável	0,1 - 1
Largura	166 mm
Faixa de medição	-30 - 600 °C
Comprimento	193 mm
Altura	63 mm
Número de pilhas incluídas	3
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081561 LR6
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Número de pontos laser	4
Calibração	I5
Tipo de produto	Medidor de temperatura e higrómetro

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/474022-835T1>