



Aparelho de medição da temperatura do ar e dos infravermelhos, Tipo: 810



Dados do pedido

Número do pedido	474260 810
GTIN	4029547008320
Classe de artigo	47B

Descrição

Versão:

Aparelhos práticos e fáceis de usar com sensores de alta qualidade e estabilidade a longo prazo. Função Hold, memória Min/Max e iluminação do ecrã para uma leitura confortável dos valores medidos.

Material fornecido:

Inclui protocolo de ensaio, tampa de proteção, bolsa de cintura e 2 pilhas n.º 081561 tam. LR3.

Descrição técnica

Limite de erro dos infravermelhos	$\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$
Ótica	6 : 1
Comprimento	119 mm
Largura	46 mm
Faixa de medição dos infravermelhos	-30 - 300 $^{\circ}\text{C}$
Altura	25 mm

Ficha de dados

Limite de erro do ar	±0,5 °C
Faixa de medição do ar	-10 - 50 °C
Número de pilhas incluídas	2
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081561 LR3
Alimentação de energia	A pilhas
Calibração	I9
Calibração	I5
Tipo de produto	Medidor de temperatura

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/474260-810>