



Dados do pedido

Número do pedido	370129
GTIN	
Classe de artigo	37B

Descrição

Modelo:

- Base body burnished steel.
- Collet (interchangeable) of high-tensile aluminium. Clamping stroke 0.3 mm.
- Drilled and indexed for the ZeroClamp zero-point clamping system. Suitable clamping stud No. 360025 18M16.
- Attachment can be with table clamps, T-nuts or zero-point clamping system.

Descrição técnica

Versão	Sistema de fixação de ponto zero
Tipo	6375M
Ø exterior da pinça de aperto D	99 mm
Ø de fixação D ₁	23 mm
Ø exterior D _A	117 mm
Ø E	106 mm
Ø F	102 mm

Distância entre furos G	80 mm
Altura do pé H ₁	15 mm
Altura do sextavado H ₂	35 mm
H ₃	56 mm
Altura total H ₄	106 mm
K	13 mm
Medida da ranhura L	8 mm
Tolerância da ranhura	K7
Ø de centragem M	25 mm
Rosca de centragem N	M12
Material	aço brunido
Tipo de produto	Pinça de aperto

Acessórios

Parafuso de fixação ZeroClamp com rosca interna Tipo 18M16

360025 18M16