



## Dados do pedido

Número do pedido	436421 0,2/40
GTIN	4059192013677
Classe de artigo	43A

## Descrição

### Modelo:

Comparadores de alavanca de alta precisão com mecanismo de medição com apoio de pedras preciosas num modelo prático e robusto. A caixa e os prismas de retenção de cauda de andorinha são feitos de uma peça única, o que torna a fixação particularmente rígida. Proteção contra corrosão graças ao revestimento cromado mate da caixa.

### Leitura de 2/1000.

**Mahr** – ferramenta de medição com apoio de rubi com esfera de medição em MD. Mancal do braço apalpador em garfo feito de uma peça única, garantindo, assim, um alinhamento particularmente exato; antimagnético.

### Utilização:

Como medidor comparador preciso para verificar o desvio da medida nominal em ensaios de concentricidade, para medições internas, para verificar o paralelismo e a planicidade, bem como para alinhar peças de trabalho.

### Material fornecido:

Inclui cavilha de aperto com  $\varnothing$  8 mm.

### Acessórios especiais:

Suporte quadrado n.º 436510, suporte de centragem n.º 436512, suporte de medição articulado n.º 359680.

### Peça sobresselente:

Apalpadores sobresselentes com esfera de MD ou rubi disponíveis a pedido.

## Descrição técnica

Faixa de medição por direção	0,2 mm
Margem de reversão do valor medido $f_u$	3 $\mu$ m
Margem de desvio $f_e$	3 $\mu$ m
Margem total de desvio $f_{tot.}$	5 $\mu$ m
Força de medição	0,15 N
Ø da caixa	40 mm
Leitura	0,002 mm
Área de rotação	2×110 grau
Ø do veio de fixação h6	8 mm
Comprimento do braço apalpador	14,5 mm
Ø da esfera de medição	2 mm
Norma	Norma de fábrica
Tecnologia de medição	analógico
embalagem	caixa estável
Calibração	C5
Tipo de produto	Comparador de alavanca

## Prestações de serviços

Calibração Comparador de alavanca Tipo ANALOG	023330 ANALOG
Calibração DAkkS Comparador de alavanca Tipo ANALOG	023340 ANALOG

## Acessórios

Suporte de medição articulado Raio de ação 120	359680 120
Veio de fixação para comparador de alavanca Ø da haste h6 4	436311 4
Veio de fixação para comparador de alavanca Ø da haste h6 8	436311 8

Vidro sobresselente para comparador de alavanca Ø exterior 40	436328 40
Apalpador HM comprimento do braço apalpador 14,5 mm Ø da esfera de medição 1	436371 1
Apalpador HM comprimento do braço apalpador 14,5 mm Ø da esfera de medição 2	436371 2
Apalpador HM comprimento do braço apalpador 14,5 mm Ø da esfera de medição 2R	436371 2R
Apalpador HM comprimento do braço apalpador 14,5 mm Ø da esfera de medição 3	436371 3