

GIROD**Dados do pedido**

Número do pedido	436220 0,25/29
GTIN	2050001058461
Classe de artigo	46Q

Descrição**Modelo:**

Comparadores de alavanca de alta precisão com mecanismo de medição com apoio de pedras preciosas num modelo prático e robusto. A caixa e os prismas de retenção de cauda de andorinha são feitos de uma peça única, o que torna a fixação particularmente rígida. Proteção contra corrosão graças ao revestimento cromado mate da caixa.

Comparadores de alavanca com **braço apalpador longo. Leitura de 1/100.**

GIROD – mecanismo de medição com apoio de rubi e esfera de medição em MD. Caixa robusta, resistente a campos magnéticos. **Swiss Made.**

Utilização:

Como medidor comparador preciso para verificar o desvio da medida nominal em ensaios de concentricidade, para medições internas, para verificar o paralelismo e a planicidade, bem como para alinhar peças de trabalho.

Material fornecido:

Inclui cavilha de aperto com \varnothing 8 mm.

Acessórios especiais:

Suporte quadrado n.º 436510, suporte de centragem n.º 436512, suporte de medição articulado n.º 359680.

Peça sobresselente:

Apalpadores sobresselentes com esfera de MD ou rubi disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Margem de desvio f_e	10 μm
\varnothing da caixa	29 mm
Margem de reversão do valor medido f_u	3 μm
Leitura	0,01 mm
Força de medição	0,07 N
Faixa de medição por direção	0,25 mm
Margem total de desvio $f_{\text{tot.}}$	13 μm
Área de rotação	2×110 grau
\varnothing do veio de fixação h6	8 mm
Comprimento do braço apalpador	36,5 mm
\varnothing da esfera de medição	2 mm
Norma	Norma de fábrica
Tecnologia de medição	analógico
embalagem	caixa estável
Calibração	C5
Tipo de produto	Comparador de alavanca

Prestações de serviços

Calibração Comparador de alavanca Tipo ANALOG	023330 ANALOG
Calibração DAkkS Comparador de alavanca Tipo ANALOG	023340 ANALOG

Acessórios

Suporte de medição articulado Raio de ação 120	359680 120
Apalpador HM comprimento do braço apalpador 36,5 mm \varnothing da esfera de medição 2	436240 2