



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 436341 0,4/29 |
| GTIN | 4045197204257 |
| Classe de artigo | 42C |

Descrição

Modelo:

Comparadores de alavanca de alta precisão com mecanismo de medição com apoio de pedras preciosas num modelo prático e robusto. A caixa e os prismas de retenção de cauda de andorinha são feitos de uma peça única, o que torna a fixação particularmente rígida. Proteção contra corrosão graças ao revestimento cromado mate da caixa.

Com leitura 1/100.

HOLEX – modelo económico com esfera de medição em MD.

Utilização:

Como medidor comparador preciso para verificar o desvio da medida nominal em ensaios de concentricidade, para medições internas, para verificar o paralelismo e a planicidade, bem como para alinhar peças de trabalho.

Material fornecido:

Cavilha de aperto adicional com \varnothing 4 mm.

Inclui cavilha de aperto com \varnothing 8 mm.

Acessórios especiais:

Suporte quadrado n.º 436510, suporte de centragem n.º 436512, suporte de medição articulado n.º 359680.

Peça sobresselente:

Apalpadores sobresselentes com esfera de MD ou rubi disponíveis a pedido.

Instrução:

Informação adicional DIN 2270: leitura 0,01 – margem de desvio 10 µm, margem de desvio total 13 µm, margem de inversão do valor medido 3 µm.

Descrição técnica

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Força de medição | 0,15 N |
| Faixa de medição por direção | 0,4 mm |
| Ø da caixa | 29 mm |
| Leitura | 0,01 mm |
| Área de rotação | 2×110 grau |
| Ø do veio de fixação h6 | 8 mm |
| Comprimento do braço apalpador | 13,5 mm |
| Ø da esfera de medição | 2 mm |
| Norma | DIN 2270 |
| Tecnologia de medição | analógico |
| embalagem | caixa estável |
| Calibração | C5 |
| Tipo de produto | Comparador de alavanca |

Prestações de serviços

| | |
|---|---------------|
| Calibração Comparador de alavanca Tipo ANALOG | 023330 ANALOG |
| Calibração DAkkS Comparador de alavanca Tipo ANALOG | 023340 ANALOG |

Acessórios

| | |
|--|------------|
| Suporte de medição articulado Raio de ação 120 | 359680 120 |
| Veio de fixação para comparador de alavanca Ø da haste h6 4 | 436311 4 |
| Veio de fixação para comparador de alavanca Ø da haste h6 8 | 436311 8 |
| Apalpador HM comprimento de leitura 13,5 mm Ø da esfera de medição 2 | 436361 2 |

