



Dados do pedido

Número do pedido	084375 UNI
GTIN	2050001710611
Classe de artigo	08J

Descrição

Modelo:

Velo de ligação para óleos e químicos com **uma capacidade de absorção excepcional (até 20 vezes o seu próprio peso), com custos de eliminação muito baixos e desperdício muito reduzido.** Os velos de ligação são feitos de 100% polipropileno e são adequados para **quase todos os produtos químicos.** Melhoria significativa da segurança e limpeza durante o funcionamento, sem que líquidos nem granulados cubram o piso. **Sistema de cores para separar os panos de acordo com a área de aplicação.**

Os artigos do tamanho **OIL** só absorvem óleo (p. ex., separação de óleo e água ou utilização no exterior). Os artigos do tamanho **UNI** absorvem todos os líquidos (p. ex., óleo, água, produtos químicos).

Panos individuais, perfurados no centro.

Toalhetes e rolos com **estrutura resistente a rasgões, reforçada e de dupla camada** para aplicações Heavy-Duty. Também adequado para utilização no chão. Sem fiapos.

Descrição técnica

Cor	cinzento
Área de aplicação	UNI
volume de absorção máximo	101 l
Material fornecido unidades/caixa de cartão	100
Tipo de produto	Velo de ligação

