



## Dados do pedido

Número do pedido	436230 3/40
GTIN	7630041152364
Classe de artigo	45A

## Descrição

### Modelo:

Comparadores de alavanca de alta precisão com mecanismo de medição com apoio de pedras preciosas num modelo prático e robusto. A caixa e os prismas de retenção de cauda de andorinha são feitos de uma peça única, o que torna a fixação particularmente rígida. Proteção contra corrosão graças ao revestimento cromado mate da caixa.

Comparadores de alavanca com **braço apalpador longo. Leitura de 1/100.**

Ampla faixa de medição de 3 mm. Mesma direção de movimento (sentido horário) do ponteiro em ambas as direções de medição.

### Utilização:

Como medidor comparador preciso para verificar o desvio da medida nominal em ensaios de concentricidade, para medições internas, para verificar o paralelismo e a planicidade, bem como para alinhar peças de trabalho.

### Material fornecido:

Inclui cavilha de aperto com  $\varnothing$  8 mm.

### Acessórios especiais:

Suporte quadrado n.º 436510, suporte de centragem n.º 436512, suporte de medição articulado n.º 359680.

### Peça sobresselente:

Apalpadores sobresselentes com esfera de MD ou rubi disponíveis a pedido.

## Descrição técnica

Leitura	0,01 mm
Margem de desvio $f_e$	20 $\mu$ m
Faixa de medição por direção	1,5 mm
Força de medição	0,2 N
Margem de reversão do valor medido $f_u$	7 $\mu$ m
Ø da caixa	40 mm
Margem total de desvio $f_{tot.}$	26 $\mu$ m
Área de rotação	2x90 grau
Ø do veio de fixação h6	8 mm
Comprimento do braço apalpador	32,26 mm
Ø da esfera de medição	2 mm
Norma	Norma de fábrica
Tecnologia de medição	analógico
embalagem	caixa estável
Calibração	C5
Tipo de produto	Comparador de alavanca

## Prestações de serviços

Calibração Comparador de alavanca Tipo ANALOG	023330 ANALOG
Calibração DAkkS Comparador de alavanca Tipo ANALOG	023340 ANALOG

## Acessórios

Suporte de medição articulado Raio de ação 120	359680 120
Apalpador HM comprimento do braço apalpador 36 mm Ø da esfera de medição 2	436324 2