

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	436190 0,4/40
GTIN	4045197422088
Classe de artigo	41C

Descrição

Modelo:

Comparadores de alavanca de alta precisão com mecanismo de medição com apoio de pedras preciosas num modelo prático e robusto. A caixa e os prismas de retenção de cauda de andorinha são feitos de uma peça única, o que torna a fixação particularmente rígida. Proteção contra corrosão graças ao revestimento cromado mate da caixa.

Com leitura 1/100.

GARANT – ferramenta de medição com apoio de rubi com esfera de medição em MD. Mancal do braço apalpador alinhado com precisão; antimagnético.

Utilização:

Como medidor comparador preciso para verificar o desvio da medida nominal em ensaios de concentricidade, para medições internas, para verificar o paralelismo e a planicidade, bem como para alinhar peças de trabalho.

Material fornecido:

Inclui cavilha de aperto com \varnothing 8 mm.

Acessórios especiais:

Suporte quadrado n.º 436510, suporte de centragem n.º 436512, suporte de medição articulado n.º 359680.

Peça sobresselente:

Apalpadores sobresselentes com esfera de MD ou rubi disponíveis a pedido.

Instrução:

Informação adicional DIN 2270: leitura 0,01 – margem de desvio 10 µm, margem de desvio total 13 µm, margem de inversão do valor medido 3 µm.

Descrição técnica

Ø da caixa	40 mm
Força de medição	0,15 N
Faixa de medição por direção	0,4 mm
Leitura	0,01 mm
Área de rotação	2×110 grau
Ø do veio de fixação h6	8 mm
Comprimento do braço apalpador	14,5 mm
Ø da esfera de medição	2 mm
Norma	DIN 2270
Tecnologia de medição	analógico
embalagem	caixa estável
Calibração	C5
Tipo de produto	Comparador de alavanca

Prestações de serviços

Calibração Comparador de alavanca Tipo ANALOG	023330 ANALOG
Calibração DAkkS Comparador de alavanca Tipo ANALOG	023340 ANALOG

Acessórios

Suporte de medição articulado Raio de ação 120	359680 120
Vidro sobresselente para comparador de alavanca Ø exterior 40	436328 40
Apalpador HM comprimento do braço apalpador 14,5 mm Ø da esfera de medição 1	436371 1
Apalpador HM comprimento do braço apalpador 14,5 mm Ø da esfera de medição 2	436371 2

Apalpador HM comprimento do braço apalpador 14,5 mm
Ø da esfera de medição 2R

436371 2R

Apalpador HM comprimento do braço apalpador 14,5 mm
Ø da esfera de medição 3

436371 3