

Garra de aperto ajustável, Largura da ranhura a: 16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	370680 16
GTIN	4020772070298
Classe de artigo	35A

Descrição**Modelo:**

Barra de fixação pintada. A altura de aperto é infinitamente ajustável através de parafuso de suporte (sem alavanca de aperto).

Material:

Aço temperado, resistência dos parafusos 8.8 ou 10.9 (consoante o tamanho).

Material fornecido:

Completo com parafuso de ajuste e parafuso de ranhura em T DIN 787 (n.º 375300).

Descrição técnica

Comprimento da ranhura f	45 mm
Largura da ranhura a	16 mm
Parafuso de ranhura em T DIN 787, n.º 375300	Tam. 1616125
Distância e entre a ponta e a ranhura	26 mm
Altura de fixação h	13 - 48 mm
Comprimento L	125 mm

Largura B	50 mm
Altura H	25 mm
Tipo	6314 V
Tipo de produto	Garra de aperto