

Garra de aperto ajustável, Largura da ranhura a: 18mm



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 370680 18 |
| GTIN | 4020772070304 |
| Classe de artigo | 35A |

Descrição

Modelo:

Barra de fixação pintada. A altura de aperto é infinitamente ajustável através de parafuso de suporte (sem alavanca de aperto).

Material:

Aço temperado, resistência dos parafusos 8.8 ou 10.9 (consoante o tamanho).

Material fornecido:

Completo com parafuso de ajuste e parafuso de ranhura em T DIN 787 (n.º 375300).

Descrição técnica

| | |
|--|--------------|
| Parafuso de ranhura em T DIN 787, n.º 375300 | Tam. 1816125 |
| Largura da ranhura a | 18 mm |
| Distância e entre a ponta e a ranhura | 26 mm |
| Comprimento da ranhura f | 45 mm |
| Altura de fixação h | 13 - 46 mm |
| Comprimento L | 125 mm |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Largura B | 50 mm |
| Altura H | 25 mm |
| Tipo | 6314 V |
| Tipo de produto | Garra de aperto |