


Ficha de dados



Porca deslizante em T, M8, para medida nominal das ranhuras em T: 12



Dados do pedido

Número do pedido	370520 12
GTIN	4020772140304
Classe de artigo	35A

Descrição

Utilização:

Para combinação com parafusos prisioneiros padrão.

Norma:

DIN 508

Material:

Aço temperado, força 10.

Nota:

Capacidade total de carga apenas quando aparaafusado ao longo **de todo** o comprimento da rosca.

Descrição técnica

Medida nominal das ranhuras em T	12 mm
Altura da pedra	14 mm
Comprimento	18 mm
Largura e	18 mm
Altura k	7 mm
Largura a	11,7 mm

Ficha de dados

Tipo	508
Norma	DIN 508
Tamanho da rosca	M8
com rosca	sim
Material	Aço para melhoramento
Classe de resistência	10
Tipo de produto	Porca deslizante