


**Porca deslizante em T, M8, para medida nominal das ranhuras em T: 14mm****Dados do pedido**

Número do pedido	370520 14
GTIN	4020772140328
Classe de artigo	35A

**Descrição****Utilização:**

Para combinação com parafusos prisioneiros padrão.

**Norma:**

**DIN 508**

**Material:**

Aço temperado, força 10.

**Instrução:**

Capacidade total de carga apenas quando aparafusado ao longo **de todo** o comprimento da rosca.

**Descrição técnica**

Comprimento	22 mm
Altura da pedra	16 mm
Altura k	8 mm
Largura e	22 mm
Medida nominal das ranhuras em T	14 mm
Largura a	13,7 mm

Tipo	508
Norma	<b>DIN 508</b>
Tamanho da rosca	M8
com rosca	sim
Material	Aço para melhoramento
Classe de resistência	10
Tipo de produto	Porca deslizante