


Porca deslizante em T, M8, para medida nominal das ranhuras em T: 18mm**Dados do pedido**

Número do pedido	370520 18
GTIN	4020772153472
Classe de artigo	35A

Descrição**Utilização:**

Para combinação com parafusos prisioneiros padrão.

Norma:

DIN 508

Material:

Aço temperado, força 10.

Instrução:

Capacidade total de carga apenas quando aparafusado ao longo **de todo** o comprimento da rosca.

Descrição técnica

Altura k	10 mm
Altura da pedra	20 mm
Largura e	28 mm
Comprimento	28 mm
Medida nominal das ranhuras em T	18 mm
Largura a	17,7 mm

Tipo	508
Norma	DIN 508
Tamanho da rosca	M8
com rosca	sim
Material	Aço para melhoramento
Classe de resistência	10
Tipo de produto	Porca deslizante