

Ficha de dados

Kroepelin
Längenmesstechnik

Medidor rápido para interiores, Faixa de medição: 5-15



Dados do pedido

Número do pedido	438950 5-15
GTIN	2050001661616
Classe de artigo	46Q

Descrição

Versão:

1 braço apalpador fixo e 1 móvel com apoios de esferas de medição de MD. A deflexão do braço apalpador móvel é transmitida ao comparador. O resultado da medição pode ser lido diretamente.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Descrição técnica

Faixa de medição	5 - 15 mm
comprimento máximo do braço apalpador L (profundidade de medição)	35 mm
Ø da esfera apalpadora HM	0,6 mm
Leitura	0,005 mm
largura máxima da ranhura	2,3 mm
largura mínima da ranhura	0,8 mm
Límite de erro	0,015 mm
Ø do comparador	65 mm

Ficha de dados

Calibração	C7
Tipo de proteção IP	IP 65
Protocolo de teste	Relatório de ensaio do fabricante
Norma	Norma de fábrica
Tecnologia de medição	analógico
Tipo de produto	Apalpador rápido para interiores

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/438950-5-15>