

**HOLEX****Rolo de fitas calibradas de 12,7 mm×10 m, Aço C, Espessura: 0,2mm****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 478504 0,2    |
| GTIN             | 4045197524188 |
| Classe de artigo | 42H           |

**Descrição****Modelo:**

Aço para fita calibrada, laminado e batido a frio, com máxima precisão de planicidade. A partir do tamanho 0,02, a espessura das fitas está marcada continuamente de forma indelével (exceção n.º 478502 a partir do tam. 0,08).

Armazenada numa caixa de armazenamento prática, puxar para fora como uma fita métrica de enrolar. É possível cortar a fita de 5 m ou 10 m no comprimento desejado.

**Aço C** – aço ao carbono, material n.º 1.1274, laminado a frio, temperado, superfície sem revestimento (**tam. 0,01 e 0,02 inoxidável**).

**Utilização:**

No fabrico de dispositivos e ferramentas para ajustar componentes de máquinas, como película de apoio para alinhar peças de trabalho, para medições de tolerância de todos os tipos, para verificar passos e guias, para ajustar rolos de tinta e de impressão.

**Descrição técnica**

|                |        |
|----------------|--------|
| Espessura      | 0,2 mm |
| Limite de erro | ±6 µm  |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Norma               | Norma de fábrica           |
| Tolerância          | T3                         |
| Material            | Aço C                      |
| Comprimento do rolo | 10 m                       |
| Largura do rolo     | 12,7 mm                    |
| Tipo de produto     | Fita de calibre de lâminas |