

HOLEX**Rolo de fitas calibradas de 12,7 mm×10 m, Aço C, Espessura: 0,4mm****Dados do pedido**

Número do pedido	478504 0,4
GTIN	4045197524218
Classe de artigo	42H

Descrição**Modelo:**

Aço para fita calibrada, laminado e batido a frio, com máxima precisão de planicidade. A partir do tamanho 0,02, a espessura das fitas está marcada continuamente de forma indelével (exceção n.º 478502 a partir do tam. 0,08).

Armazenada numa caixa de armazenamento prática, puxar para fora como uma fita métrica de enrolar. É possível cortar a fita de 5 m ou 10 m no comprimento desejado.

Aço C – aço ao carbono, material n.º 1.1274, laminado a frio, temperado, superfície sem revestimento (**tam. 0,01 e 0,02 inoxidável**).

Utilização:

No fabrico de dispositivos e ferramentas para ajustar componentes de máquinas, como película de apoio para alinhar peças de trabalho, para medições de tolerância de todos os tipos, para verificar passos e guias, para ajustar rolos de tinta e de impressão.

Descrição técnica

Espessura	0,4 mm
Limite de erro	±9 µm

Norma	Norma de fábrica
Tolerância	T3
Material	Aço C
Comprimento do rolo	10 m
Largura do rolo	12,7 mm
Tipo de produto	Fita de calibre de lâminas