

## Manga de aperto cónica para macho de roscar, MK/Ø: 3/14



### Dados do pedido

Número do pedido	345000 3/14
GTIN	4045197311771
Classe de artigo	37E

### Descrição

**Modelo:**

Totalmente temperado, furo e cone exterior retificados.

**Utilização:**

Para alojamento de brocas de roscar cilíndricas e escareadores com acionamento quadrado.

**Norma:**

**DIN 6328**

**Dados de utilização:**

Para alojamento em buchas de ajuste, suporte pendular, insertos de troca rápida e fusos múltiplos com fusos em estreita proximidade.

**Instrução:**

Não é adequado para trabalhos de aparar!

### Descrição técnica

para Ø da haste	14 mm
para □ da haste	11 mm
Tipo de produto	Bucha de aperto