

Manga de aperto cónica para macho de roscar, MK/Ø: 1/4,5



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 345000 1/4,5 |
| GTIN | 4045197311580 |
| Classe de artigo | 37E |

Descrição

Modelo:

Totalmente temperado, furo e cone exterior retificados.

Utilização:

Para alojamento de brocas de roscar cilíndricas e escareadores com acionamento quadrado.

Norma:

DIN 6328

Dados de utilização:

Para alojamento em buchas de ajuste, suporte pendular, insertos de troca rápida e fusos múltiplos com fusos em estreita proximidade.

Instrução:

Não é adequado para trabalhos de aparar!

Descrição técnica

| | |
|-----------------|-----------------|
| para □ da haste | 3,4 mm |
| para Ø da haste | 4,5 mm |
| Tipo de produto | Bucha de aperto |