

**Garra de aperto de forquilha, rebaixada, Largura da ranhura a: 10mm****Dados do pedido**

Número do pedido	370810 10
GTIN	4020772073183
Classe de artigo	35A

**Descrição****Modelo:**

Aço temperado, pintado.

**Utilização:**

Para atingir a **altura de fixação mais baixa, rodar a barra de fixação.**

**Material:**

Resistência dos parafusos 8.8.

**Material fornecido:**

Completo com parafuso de ajuste e parafusos de ranhura em T DIN 787 (ver n.º 375300).

**Descrição técnica**

Distância e entre a ponta e a extremidade da ranhura	70 mm
Largura da ranhura a	10 mm
Parafuso de ranhura em T DIN 787, n.º 375300	Tam. 101080
Altura de fixação h	8 - 37 mm
Comprimento L	100 mm
Altura H	20 mm

Largura B	30 mm
Tipo	6315 V
Tipo de produto	Garra de aperto