

Manga de aperto cónica para macho de roscar, MK/Ø: 4/22



Dados do pedido

Número do pedido	345000 4/22
GTIN	4045197311849
Classe de artigo	37E

Descrição

Modelo:

Totalmente temperado, furo e cone exterior retificados.

Utilização:

Para alojamento de brocas de roscar cilíndricas e escareadores com acionamento quadrado.

Norma:

DIN 6328

Dados de utilização:

Para alojamento em buchas de ajuste, suporte pendular, insertos de troca rápida e fusos múltiplos com fusos em estreita proximidade.

Instrução:

Não é adequado para trabalhos de aparar!

Descrição técnica

para Ø da haste	22 mm
para □ da haste	18 mm
Tipo de produto	Bucha de aperto