

Parafuso de apoio, Rosca G × comprimento L: 10X39**Dados do pedido**

Número do pedido	370840 10X39
GTIN	4020772073435
Classe de artigo	35A

Descrição**Modelo:**

Temperado, classe de resistência 8.8.

Indicado para:

Todas as barras de fixação reguláveis.

Descrição técnica

Altura da cabeça k	8 mm
Rosca G	M10
Ø da cabeça e	30 mm
Comprimento L	39 mm
Tipo	6314S
Tipo de produto	Parafuso

