



Suporte magnético de medição com ajuste fino na haste, Tipo: 120SF



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 441150 120SF |
| GTIN | 7290005395116 |
| Classe de artigo | 46G |

Descrição

Modelo:

Suporte de medição magnético mecânico com aperto central mecânico. As três articulações são todas apertadas com um único punho rotativo. Força de aperto com regulação contínua e alta estabilidade. As articulações esféricas permitem um posicionamento rápido e fácil. Base magnética com interruptor rotativo e base prismática.

Suporte universal de comparador com ajuste preciso, para eixos de fixação de \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 polegadas e medidores com prisma de retenção.

Legenda:

Ajuste fino no suporte do comparador

Descrição técnica

| | |
|-------------------------------|--------|
| Altura da base magnética | 35 mm |
| Comprimento da base magnética | 40 mm |
| carga máxima | 2,7 kg |
| Alcance | 178 mm |

| | |
|--|--------------------|
| Comprimento do braço articulado L ₁ | 56 mm |
| Largura da base magnética | 30 mm |
| Comprimento do braço articulado L ₂ | 51 mm |
| Força de aderência | 320 N |
| Rosca de ligação em baixo | M5 |
| Tipo de produto | Suporte de medição |

Acessórios

| | |
|---|------------|
| Alojamento para suporte de medição Tipo 2SM | 442100 2SM |
| Alojamento para suporte de medição Tipo CA | 442100 CA |
| Alojamento para suporte de medição Tipo H | 442100 H |
| Alojamento para suporte de medição Tipo K1 | 442100 K1 |
| Alojamento para suporte de medição Tipo K2 | 442100 K2 |
| Alojamento para suporte de medição Tipo QR | 442100 QR |
| Alojamento para suporte de medição Tipo 2SM | 442104 2SM |
| Braço articulado 3D Tipo 120 | 442110 120 |
| Braço articulado 3D Tipo 120 | 442114 120 |
| Pé de suporte Tipo S | 442120 S |
| Base de tripé com ajuste fino Tipo S | 442125 S |
| Pé de suporte Tipo S | 442140 S |