



Suporte de medição magnético hidráulico (com base) com regulação hidráulica de precisão no pé, Alcance: 400



Dados do pedido

Número do pedido	440795 400
GTIN	4045197635105
Classe de artigo	46Q

Descrição

Versão:

Suporte de medição hidráulico com aperto central. Uma mão pode permanecer livre para configurar o comparador. Todas as articulações são rigidamente apertadas pelo botão central. Um sistema mecânico patenteado gera pressão elevada, o que permite fechar o volante girando com pouca força. Sistema hidráulico com óleo protegido contra perda de óleo com juntas duplas. A força de aperto pode ser regulada gradualmente. Os **braços articulados** rodam 360° sobre o suporte do comparador e basculam 180°. **Suporte do comparador** para comparadores com Ø da haste 8 mm ou prisma.

Base magnética com base prismática. Íman permanente forte. Interruptor rotativo para ligar e desligar a força magnética. A força magnética atua através da parte traseira plana e da parte inferior prismática da base.

Com **ajuste fino hidráulico** sensível adicional na base magnética para aplicações **de elevada precisão**.

Material fornecido:

Base magnética n.º 440865 tam. 1.

Nota:

Os suportes de medição hidráulicos suportam altas flutuações de temperatura **com o aperto aberto**. Nesse caso, o óleo demora algum tempo a compensar a temperatura. No **estado**

apertado, é permitida uma diferença de temperatura de, no máximo, 15 °C sem fortes flutuações de pressão. Estas flutuações podem causar danos no tripé ou nos objetos fixados.

Descrição técnica

Força de aderência	1000 N
Rosca de ligação	Rosca exterior M10
Comprimento da base magnética	81 mm
Altura da base magnética	55 mm
Largura da base magnética	50 mm
Alcance	400 mm
Alinhamento da rosca de ligação	lateral
Tipo de produto	Suporte de medição

Acessórios

Pistão sobressalente Tipo 4	440830 4
Punho de estrela Tipo 4	440850 4
Jogo de anéis de vedação Tipo 1	440855 1
Parafuso de aperto M3 para suporte do comparador	440858
Parafuso de ajuste M4×0,35 para suporte do comparador	440859
Suporte para comparador	440860