



Suporte de medição magnético hidráulico (com base) com ajuste fino mecânico no suporte do relógio, Alcance: 220



Dados do pedido

Número do pedido	440800 220
GTIN	4260180710892
Classe de artigo	46Q

Descrição

Versão:

Suporte de medição hidráulico com aperto central. Uma mão pode permanecer livre para configurar o comparador. Todas as articulações são rigidamente apertadas pelo botão central. Um sistema mecânico patenteado gera pressão elevada, o que permite fechar o volante girando com pouca força. Sistema hidráulico com óleo protegido contra perda de óleo com juntas duplas. A força de aperto pode ser regulada gradualmente. Os **braços articulados** rodam 360° sobre o suporte do comparador e basculam 180°. **Suporte do comparador** para comparadores com Ø da haste 8 mm ou prisma.

Base magnética com base prismática. Íman permanente forte. Interruptor rotativo para ligar e desligar a força magnética. A força magnética atua através da parte traseira plana e da parte inferior prismática da base.

Material fornecido:

Base magnética n.º 440868 tam. 1.

Nota:

Os suportes de medição hidráulicos suportam altas flutuações de temperatura **com o aperto aberto**. Nesse caso, o óleo demora algum tempo a compensar a temperatura. No **estado apertado**, é permitida uma diferença de temperatura de, no máximo, 15 °C sem fortes flutuações de pressão. Estas flutuações podem causar danos no tripé ou nos objetos fixados.

Descrição técnica

Força de aderência	800 N
Altura da base magnética	55 mm
Comprimento da base magnética	60 mm
Alcance	220 mm
Rosca de ligação	Rosca exterior M8
Largura da base magnética	50 mm
Alinhamento da rosca de ligação	central
Tipo de produto	Suporte de medição

Acessórios

Pistão sobressalente Tipo 3	440830 3
Punho de estrela Tipo 3	440850 3
Parafuso de aperto M3 para suporte do comparador	440858
Parafuso de ajuste M4×0,35 para suporte do comparador	440859
Suporte para comparador	440860
Pé de suporte Tipo 1	440868 1