



Suporte de medição com ajuste fino na base magnética, Tipo: N0



Dados do pedido

Número do pedido	441195 N0
GTIN	7290005397318
Classe de artigo	46G

Descrição

Modelo:

Aperto de 3 pontos das hastes de medição com distâncias de aperto muito curtas para o máximo conforto operacional. A força manual muito reduzida cria um aperto permanente e estável. Hastes de dimensões maciças para máxima rigidez do sistema. Suporte de medidores **Vario** para Ø da haste 6mm, 8mm, 3/8 polegadas, comparadores de alavanca com guia de cauda de andorinha e comparadores com painel traseiro com ilhós.

Ajuste fino na base magnética. Vantagem ao ajustar comparadores de alavanca μm , uma vez que as hastes não são afetadas pela força manual.

Acessórios especiais:

Suporte do comparador n.º 440401.

Descrição técnica

Ø da coluna D ₂	10 mm
Altura da coluna L ₂	120 mm
Comprimento da base magnética	40 mm
Altura da base magnética	35 mm

Força de aderência	320 N
Largura da base magnética	30 mm
Comprimento do braço giratório L_1	110 mm
\varnothing do braço giratório D_1	8 mm
Rosca de ligação	Rosca exterior M5
Tipo de produto	Suporte de medição

Acessórios

Braçadeira de haste para tripés de medição universais para \varnothing da barra dos suportes de medição 10/8	440351 10/8
Alojamento de comparadores Vario Tipo FA1210	440401 FA1210
Pé de suporte Tipo S	442120 S
Base de tripé com ajuste fino Tipo S	442125 S
Pé de suporte Tipo S	442140 S