

**TESA****Paquímetro digital de oficina TWIN-CAL IP67 sem pontas de medição, Faixa de medição: 200****Dados do pedido**

Número do pedido	415358 200
GTIN	7630041106336
Classe de artigo	45A

Descrição**Versão:**

Grande visor digital de 11 mm, caixa "Soft touch", desligamento automático (2h), interface TLC-TWIN para transferência de dados. Tempo de funcionamento aprox. 12 000 horas.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498918, rádio n.º 498921 tam. BT.

Descrição técnica

Calibração	A1
Faixa de medição	0 - 200 mm
Ø da extensão de medição interior	10 mm
Leitura comutável	mm/polegada
Comprimento do bico	80 mm
Leitura	0,0005 polegada
Leitura	0,01 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032

Ficha de dados

Número de pilhas incluídas	1
Tipo de proteção IP	IP 67
Alimentação de energia	A pilhas
Desvio de medição E MPE	±0,04 mm
Norma	ISO 13385
embalagem	caixa estável
Interface	Interface USB
Interface	interface Digimatic
Interface	TESA Link Connector TLC
Proteção do valor de medição	ajuste único do ponto zero
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
Tipo de produto	Paquímetros de oficina

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/415358-200>