



Suporte de medição com ajuste fino na base magnética, Tipo: N1



Dados do pedido

Número do pedido	441195 N1
GTIN	7290005398902
Classe de artigo	46G

Descrição

Modelo:

Aperto de 3 pontos das hastes de medição com distâncias de aperto muito curtas para o máximo conforto operacional. A força manual muito reduzida cria um aperto permanente e estável. Hastes de dimensões maciças para máxima rigidez do sistema. Suporte de medidores **Vario** para Ø da haste 6mm, 8mm, 3/8 polegadas, comparadores de alavanca com guia de cauda de andorinha e comparadores com painel traseiro com ilhós.

Ajuste fino na base magnética. Vantagem ao ajustar comparadores de alavanca µm, uma vez que as hastes não são afetadas pela força manual.

Acessórios especiais:

Suporte do comparador n.º 440401.

Descrição técnica

Comprimento do braço giratório L ₁	185 mm
Rosca de ligação	Rosca exterior M8
Largura da base magnética	50 mm
Ø da coluna D ₂	14 mm

Ø do braço giratório D ₁	12 mm
Força de aderência	800 N
Altura da coluna L ₂	203 mm
Altura da base magnética	55 mm
Comprimento da base magnética	60 mm
Tipo de produto	Suporte de medição

Acessórios

Braçadeira de haste para tripés de medição universais para Ø da barra dos suportes de medição 12/14	440351 12/14
Alojamento de comparadores Vario Tipo FA1410	440401 FA1410
Pé de suporte Tipo 0	442120 0
Pé de suporte Tipo 1	442120 1
Pé de suporte Tipo V	442120 V
Base de tripé com ajuste fino Tipo 0	442125 0
Pé de suporte Tipo 0	442140 0
Pé de suporte Tipo 1	442140 1