

Paquímetro digital MarCal com pontas de medição, Faixa de medição: 300mm



Dados do pedido

Número do pedido	415320 300
GTIN	4059192002909
Classe de artigo	43A

Descrição

Modelo:

Leitura direta através de um ecrã digital grande claramente legível. Superfícies de medição finamente esmeriladas. O sistema de medição REFERENCE guarda e mantém a posição zero definida, mesmo depois de ser ligado novamente. A função de bloqueio evita erros de medição provocados pelo toque acidental nas teclas de operação.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498940.

Descrição técnica

Calibração	A1
Leitura comutável	mm/polegada
Comprimento do bico	90 mm
Faixa de medição	0 - 300 mm
Ø da extensão de medição interior	10 mm
Leitura	0,0005 polegada
Leitura	0,01 mm

Limite de erro	0,03 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Número de pilhas incluídas	1
Tipo de proteção IP	IP 65
Alimentação de energia	A pilhas
Norma	Norma de fábrica
Interface	interface Digimatic
Interface	Interface USB
Interface	Interface RS232C
Proteção do valor de medição	Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Paquímetros de oficina

Prestações de serviços

Calibração Paquímetro/Paquímetro de profundidade faixa de medição máxima 300	021000 300
Calibração DAkkSPaquímetro/Paquímetro de profundidade faixa de medição máxima 300	021010 300

Acessórios

Cabo de ligação simplex com chave de dados Tipo R2	498940 R2
Cabo de ligação simplex com chave de dados Tipo D2	498940 D2
Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032	081560 CR2032
Cabo de ligação simplex com chave de dados Tipo USB2	498940 USB2