



Suporte de medição com ajuste fino na base magnética, Tipo: N2



Dados do pedido

Número do pedido	441195 N2
GTIN	7290005398797
Classe de artigo	46G

Descrição

Modelo:

Aperto de 3 pontos das hastes de medição com distâncias de aperto muito curtas para o máximo conforto operacional. A força manual muito reduzida cria um aperto permanente e estável. Hastes de dimensões maciças para máxima rigidez do sistema. Suporte de medidores **Vario** para Ø da haste 6mm, 8mm, 3/8 polegadas, comparadores de alavanca com guia de cauda de andorinha e comparadores com painel traseiro com ilhós.

Ajuste fino na base magnética. Vantagem ao ajustar comparadores de alavanca μm , uma vez que as hastes não são afetadas pela força manual.

Acessórios especiais:

Suporte do comparador n.º 440401.

Descrição técnica

Comprimento da base magnética	75 mm
Altura da coluna L_2	260 mm
Ø do braço giratório D_1	16 mm
Força de aderência	1000 N

Comprimento do braço giratório L ₁	225 mm
Altura da base magnética	55 mm
Largura da base magnética	50 mm
Ø da coluna D ₂	16 mm
Rosca de ligação	Rosca exterior M8
Tipo de produto	Suporte de medição

Acessórios

Braçadeira de haste para tripés de medição universais para Ø da barra dos suportes de medição 16/16	440351 16/16
Alojamento de comparadores Vario Tipo FA1410	440401 FA1410
Pé de suporte Tipo 0	442120 0
Pé de suporte Tipo 1	442120 1
Pé de suporte Tipo V	442120 V
Base de tripé com ajuste fino Tipo 0	442125 0
Pé de suporte Tipo 0	442140 0
Pé de suporte Tipo 1	442140 1