

 HÖRGER & GÄSSLER

Suporte de medição magnético mecânico, Alcance: 220



Dados do pedido

Número do pedido	441100 220
GTIN	4260180710878
Classe de artigo	46Q

Descrição

Versão:

Aperto central mecânico de todas as articulações. A força de aperto pode ser continuamente regulada. Base magnética comutável com base prismática. É possível alcançar qualquer posição dentro do raio de ação. Ajuste fino com alta estabilidade. Suporte do comparador para comparadores com Ø da haste 8 mm ou prisma.

Material fornecido:

Base magnética n.º 440868 tam. 1.

Descrição técnica

Força de aderência	800 N
Altura da base magnética	55 mm
Alcance	220 mm
Comprimento da base magnética	64 mm
Largura da base magnética	50 mm
Rosca de ligação	M8

Alinhamento da rosca de ligação	central
Tipo de produto	Suporte de medição

Acessórios

Pé de suporte Tipo 1	440868 1
----------------------	----------