

Alojamento para folhas de serra, para Ø de folha de serra d1: 20mm**Dados do pedido**

Número do pedido	345510 20
GTIN	4045197698735
Classe de artigo	32X

Descrição**Modelo:**

Altamente temperado, Ø exterior e interior retificado, modelo da haste conforme DIN 1835 B. Precisão de concentricidade 0,01 mm. **Alojamento através de um mandril de superfície com Ø do furo (d₃) 20 ou 25 mm.**

Utilização:

Para o alojamento de folhas de serra n.º 175000 – 179820 com Ø (d₁) de 20 – 100 mm e espessuras das folhas de serra de 0,2 – 6 mm.

Material fornecido:

Mandril de alojamento, parafuso de aperto e anel intermédio.

Descrição técnica

Ø d ₂	5 mm
Ø d ₄	10 mm
para Ø de folha de serra d ₁	20 mm
Comprimento L	90 mm
A	40 mm
Ø d ₃	20 mm
Tipo de produto	Alojamento para folhas de serra

Acessórios

Parafuso sobresselente para o suporte da lâmina de serra
para Ø de folha de serra d1 20

345566 20

Disco sobresselente para o suporte da lâmina de serra para
Ø de folha de serra d1 20

345561 20