

Ficha de dados

Mahr

Paquímetro digital MarCal sem pontas de medição, Faixa de medição: 300



Dados do pedido

Número do pedido	415322 300
GTIN	4059192002916
Classe de artigo	43A

Descrição

Versão:

Leitura direta através de um ecrã digital grande claramente legível. Superfícies de medição finamente esmeriladas. O sistema de medição REFERENCE guarda e mantém a posição zero definida, mesmo depois de ser ligado novamente. A função de bloqueio evita erros de medição provocados pelo toque acidental nas teclas de operação.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498940.

Descrição técnica

Faixa de medição	0 - 300 mm
Comprimento do bico	90 mm
Calibração	A1
Ø da extensão de medição interior	10 mm
Leitura comutável	mm/polegada
Leitura	0,0005 polegada
Leitura	0,01 mm

Ficha de dados

Limite de erro	0,03 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Número de pilhas incluídas	1
Tipo de proteção IP	IP 65
Alimentação de energia	A pilhas
Norma	Norma de fábrica
embalagem	caixa estável
Interface	interface Digimatic
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Proteção do valor de medição	Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
Tipo de produto	Paquímetros de oficina

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/415322-300>