

Paquímetro digital de carbono, Faixa de medição: 600mm



Dados do pedido

Número do pedido	415400 600
GTIN	4946368125268
Classe de artigo	44A

Descrição

Modelo:

O resultado da medição é apresentado com dígitos fáceis de ler. Com correção de acionamento para força de medição constante. Extremamente leve. Valor nominal pré-selecionável (Preset), comutação para medições internas e externas (Offset).

Função:

IP66: Proporciona proteção contra jato de água forte ou inundação temporária e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. 357 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 497085.

Descrição técnica

Faixa de medição	0 - 600 mm
Ø da extensão de medição interior	20 mm
Calibração	A1
Comprimento do bico	100 mm
Peso	0,67 kg
Leitura	0,01 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 357
Número de pilhas incluídas	1
Tipo de pilha	SR44

Tipo de proteção IP	IP 66
Alimentação de energia	A pilhas
Desvio de medição E MPE	±0,04 mm
Norma	ISO 13385
Interface	interface Digimatic
Interface	Interface USB
Proteção do valor de medição	ajuste único do ponto zero
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Paquímetros de oficina

Prestações de serviços

Calibração DAkkSPaquímetro/Paquímetro de profundidade faixa de medição máxima 1000	021010 1000
CalibraçãoPaquímetro/Paquímetro de profundidade faixa de medição máxima 1000	021000 1000

Acessórios

Interface recetor / teclado USB Tipo	498965
Cabo de ligaçãocom botão de dados Tipo D1	497085 D1
Cabo de ligaçãocom botão de dados Tipo D2	497085 D2
Emissor Tipo S11E	498966 S11E
Cabo de ligaçãocom botão de dados Tipo USB2	497085 USB2
Interface multi-recetor / teclado USB Tipo	498975
Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha 357	081560 357