

Ficha de dados

Mahr

Jogo de paquímetros universais digitais IP 67, Faixa de medição: 200



Dados do pedido

Número do pedido	415551 200
GTIN	4059192003135
Classe de artigo	43A

Descrição

Versão:

O paquímetro universal digital pode ser usado para várias medições internas e externas (punções, ranhuras, roscas, etc.). O sistema de medição REFERENCE guarda e mantém a posição zero definida, mesmo depois de ser ligado novamente. A função de bloqueio evita erros de medição provocados pelo toque acidental nas teclas de operação.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Paquímetro, ponte de medição de profundidade n.º 415556, calibre de ajuste n.º 415557, dispositivo de força de medição n.º 415558, 6 pares de insertos de medição para medição interna e externa, inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498940.

Nota:

Outros insertos de medição a pedido.

Descrição técnica

Faixa de medição	0 - 200 mm
------------------	------------

Ficha de dados

Comprimento do bico	48 mm
Leitura	0,01 mm
Limite de erro	0,03 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Número de pilhas incluídas	1
Tipo de proteção IP	IP 67
Alimentação de energia	A pilhas
medidor de profundidade	angular 3,7×1,3 mm
Norma	Norma de fábrica
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Interface	interface Digimatic
Proteção do valor de medição	Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Calibração	A1
Calibração	C8
Tipo de produto	Paquímetro universal