

Alojamento para folhas de serra, para Ø de folha de serra d1: 63mm**Dados do pedido**

Número do pedido	345510 63
GTIN	4045197698780
Classe de artigo	32X

Descrição**Modelo:**

Altamente temperado, Ø exterior e interior retificado, modelo da haste conforme DIN 1835 B. Precisão de concentricidade 0,01 mm. **Alojamento através de um mandril de superfície com Ø do furo (d₃) 20 ou 25 mm.**

Utilização:

Para o alojamento de folhas de serra n.º 175000 – 179820 com Ø (d₁) de 20 – 100 mm e espessuras das folhas de serra de 0,2 – 6 mm.

Material fornecido:

Mandril de alojamento, parafuso de aperto e anel intermédio.

Descrição técnica

Ø d ₃	25 mm
Comprimento L	136 mm
Ø d ₂	16 mm
para Ø de folha de serra d ₁	63 mm
Ø d ₄	24,5 mm
A	78 mm
Tipo de produto	Alojamento para folhas de serra

Acessórios

Parafuso sobresselente para o suporte da lâmina de serra
para Ø de folha de serra d1 63

345566 63

Disco sobresselente para o suporte da lâmina de serra para
Ø de folha de serra d1 63

345561 63