

**Paquímetro de oficina digital, Faixa de medição: 1000****Dados do pedido**

Número do pedido	415530 1000
GTIN	4045197348524
Classe de artigo	42A

Descrição**Versão:**

Ecrã digital de leitura fácil. Ótimas propriedades de orientação e deslizamento graças ao **guia de prisma interno**. Bico de medição em aço inoxidável retificado com precisão. Bico de medição esquerdo pode ser deslocado.

Com eletrónica Sylvac.

Material fornecido:

Inclui protocolo de ensaio de fábrica. Inclui estojo de plástico até ao tam. 1000, a partir do tam. 1500 embalagem de transporte estável.

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Descrição técnica

Calibração	A1
Faixa de medição	0 - 1000 mm
Comprimento do bico	150 mm
Peso	1,7 kg
Ø da extensão de medição interior	20 mm
Leitura	0,01 mm
Limite de erro	0,06 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Número de pilhas incluídas	1
Alimentação de energia	A pilhas

Ficha de dados

Norma	Norma de fábrica
embalagem	caixa estável
Tecnologia de medição	digital
todas as peças	temperado
Tipo de produto	Paquímetros de oficina

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/415530-1000>