

## Suporte roscado com parte inferior em alumínio, altura de apoio máxima: 80mm



### Dados do pedido

Número do pedido	373550 80
GTIN	4020772075811
Classe de artigo	35A

### Descrição

#### Modelo:

Fuso roscado trapezoidal autoblocante com batente final.

O ímã permanente na base do suporte de parafuso permite um posicionamento preciso e fácil de manusear **durante a fixação vertical**.

#### Instrução:

Com furo de centragem  $\varnothing$  12 mm para encaixes n.º 375000 – 375010.

### Descrição técnica

para garra de aperto com largura de fenda	14 - 22 mm
Capacidade de carga	30 kN
$\varnothing$ da cabeça	50 mm
$\varnothing$ da parte inferior	50 mm
altura de apoio máxima	80 mm
altura de apoio mínima	60 mm

Tipo	6400
Tipo de produto	Suporte roscado