

## Par de mordentes de aperto profundo Touro com acessórios, Largura da ranhura a: 22mm



### Dados do pedido

Número do pedido	375110 22
GTIN	4020772073015
Classe de artigo	35A

### Descrição

**Modelo:**

Design baixo, sem parafusos de aperto salientes. Braçadeiras em qualquer ângulo da ranhura da mesa. Quando o parafuso lateral é apertado, a peça de trabalho é firmemente fixada na mesa da máquina, por meio de uma cunha.

**Utilização:**

**Para fixação lateral de placas baixas** diretamente na mesa da máquina.

**Material:**

Aço temperado e temperado em tom polido.

**Material fornecido:**

Inclui 2 parafusos de fixação, DIN 912, 10.9, porcas deslizantes em T e chave de parafusos sextavada ISO 2936 C.

**Instrução:**

Disponível apenas em pares!

### Descrição técnica

para parafusos tensores	M20
Largura	78 mm
Largura da ranhura a	22 mm
Comprimento	140 mm

Altura	30 mm
Tipo	6490
Tipo de produto	Grampo de fixação por força descendente