

Cunha de alinhamento "Herkules", altura de apoio máxima: 63mm



Dados do pedido

Número do pedido	374900 63
GTIN	4020772072773
Classe de artigo	35A

Descrição

Modelo:

Construção muito estável; ferro fundido nodular e aço temperado. **As superfícies em cunha retificadas permitem um ajuste de altura sensível e uniforme** com uma precisão superior a 1/10 mm. O ajuste da altura pode ser feito com o parafuso serrilhado ou com uma chave de pinos hexagonais. A dupla ação resulta num grande curso e num movimento vertical preciso sem movimento lateral.

Utilização:

Especialmente para trabalhar depois de rachar peças fundidas ou forjadas pesadas em máquinas-ferramentas grandes.

Material fornecido:

Inclui encaixe de esfera intercambiável n.º 375000.

Instrução:

Suporte plano da peça de trabalho com furo de centragem Ø 12 mm para acessórios n.º 375000 – 375030.

Descrição técnica

Regulação da altura por cada rotação do fuso	0,86 mm
Comprimento da área de base	63 mm

Largura da área de base	63 mm
Capacidade de carga	40 kN
altura de apoio máxima	63 mm
altura de apoio mínima	50 mm
Tipo	6460
Tipo de produto	Cunha