

CC.T 060204, Tipo: HB7120-1**Dados do pedido**

Número do pedido	260142 HB7120-1
GTIN	4045197817174
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Aplicação principal	M
Raio do canto	0,4 mm
Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 260 m/min
Tipo	HB7120-1
Quebra-aperas	VM
Profundidade de corte a_p	0,2 - 4 mm
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 060204
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar