

CC.T 09T304, Tipo: HB7120-1**Dados do pedido**

Número do pedido	260150 HB7120-1
GTIN	4045197817198
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Aplicação principal	M
Quebra-aperas	VM
Raio do canto	0,4 mm
Tipo	HB7120-1
Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 260 m/min
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte a_p	0,2 - 4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T304
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar