

**CC.T 120408, Tipo: HB7120-1****Dados do pedido**

Número do pedido	260160 HB7120-1
GTIN	4045197817242
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Raio do canto	0,8 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	80 - 260 m/min
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	M
Tipo	HB7120-1
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 4 mm
Quebra-aperas	VM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 120408
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar