

DC.T 11T304, Tipo: HB7120-1**Dados do pedido**

Número do pedido	260462 HB7120-1
GTIN	4045197817334
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Raio do canto	0,4 mm
Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Quebra-aperas	VM
Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 260 m/min
Tipo	HB7120-1
Aplicação principal	M
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T304
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar