

**Pé de suporte, Tipo: 0****Dados do pedido**

Número do pedido	442140 0
GTIN	4045197367365
Classe de artigo	42D

Descrição**Modelo:**

Bases magnéticas permanentes com base prismática e interruptor rotativo. A força magnética atua através do lado inferior prismático e plano, bem como do lado de trás plano da base. Adere a todas as superfícies planas e cilíndricas. Poderosos ímãs de impacto com base prismática. Comutação através de punho rotativo.

Indicado para:

Braços articulados n.º 442110 e 442114.

Descrição técnica

Alinhamento da rosca de ligação	central
Altura	55 mm
Largura	50 mm
Versão	Solenóide de comutação
Força de aderência	800 N
Rosca de ligação	M8

Comprimento	60 mm
Tipo de produto	Base magnética

Acessórios

Medidor para base magnética Tipo M	440762 M
Alojamento para suporte de medição Tipo 2SM	442100 2SM
Alojamento para suporte de medição Tipo CA	442100 CA
Alojamento para suporte de medição Tipo H	442100 H
Alojamento para suporte de medição Tipo K1	442100 K1
Alojamento para suporte de medição Tipo K2	442100 K2
Alojamento para suporte de medição Tipo QR	442100 QR
Alojamento para suporte de medição Tipo 2SM	442104 2SM
Braço articulado 3D Tipo 240	442110 240
Braço articulado 3D Tipo 290	442110 290
Braço articulado 3D Tipo 240	442114 240
Braço articulado 3D Tipo 290	442114 290