

Suporte roscado pesado, altura de apoio máxima: 300mm**Dados do pedido**

Número do pedido	374400 300
GTIN	4020772072636
Classe de artigo	35A

Descrição**Modelo:**

- Fuso feito de aço temperado; corpo pintado em aço temperado.
- Fuso com rosca trapezoidal.

Instrução:

Com furo de centragem \varnothing 12 mm para encaixes n.º 375000 – 375030.

Descrição técnica

Comprimento do pé	220 mm
Largura do pé	190 mm
Largura da fenda	26 mm
altura de apoio mínima	200 mm
Distância entre os centros da fenda	150 mm
Capacidade de carga	80 kN
altura de apoio máxima	300 mm
Cabeça SW	65 mm

Tipo	6435S
Tipo de producto	Suporte roscado