

**Suporte roscado pesado, altura de apoio máxima: 460mm****Dados do pedido**

Número do pedido	374400 460
GTIN	4020772072643
Classe de artigo	35A

**Descrição****Modelo:**

- Fuso feito de aço temperado; corpo pintado em aço temperado.
- Fuso com rosca trapezoidal.

**Instrução:**

Com furo de centragem  $\varnothing$  12 mm para encaixes n.º 375000 – 375030.

**Descrição técnica**

Capacidade de carga	60 kN
Comprimento do pé	220 mm
Largura do pé	190 mm
altura de apoio máxima	460 mm
Distância entre os centros da fenda	150 mm
Cabeça SW	65 mm
altura de apoio mínima	290 mm
Largura da fenda	26 mm

Tipo	6435S
Tipo de producto	Suporte roscado