

Suporte roscado com parte inferior de aço, altura de apoio máxima: 300mm**Dados do pedido**

Número do pedido	373500 300
GTIN	4020772072445
Classe de artigo	35A

Descrição**Modelo:**

Aço temperado, pintado.

Fuso roscado trapezoidal autoblocante com batente final.

Instrução:

Do tamanho 52 com furo de centragem \varnothing 12 mm para acessórios n.º 375000 a 375030.

Descrição técnica

altura de apoio mínima	190 mm
Capacidade de carga	350 kN
altura de apoio máxima	300 mm
\varnothing da cabeça	80 mm
para garra de aperto com largura de fenda	20 - 40 mm
\varnothing da parte inferior	100 mm
Tipo	6400
Tipo de produto	Suporte roscado

