

**TESA****Paquímetro de profundidade digital TWIN CAL IP 67, Faixa de medição: 500****Dados do pedido**

Número do pedido	418697 500
GTIN	7630041106572
Classe de artigo	45A

Descrição**Versão:**

Visor digital grande de 11 mm, proteção IP67, caixa de "Soft touch", 12000 horas de funcionamento, ativação de standby após 10 min e desativação automática após 2 h, interface TLC-TWIN, superfície de medição escalonada de 4 mm de largura.

Com placa de batente rotativa de 360° para tarefas de medição abrangentes.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Utilização:

Universal para medições de profundidade, orifícios, ressaltos, medições de largura e distância.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498918, rádio n.º 498921 tam. BT.

Descrição técnica

Secção transversal da régua de medição	15×4 mm
Calibração	A1
Interface	Interface USB
Interface	interface Digimatic
Interface	TESA Link Connector TLC

Ficha de dados

Leitura comutável	0,01 mm
Leitura comutável	0,0005 polegada
Comprimento da ponte	150 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Número de pilhas incluídas	1
Tipo de proteção IP	IP 67
Alimentação de energia	A pilhas
Desvio de medição E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Leitura comutável	mm/polegada
Proteção do valor de medição	ajuste único do ponto zero
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Paquímetro de profundidade