

## Aparelho de ajuste prévio, Tipo: VG1



### Dados do pedido

Número do pedido	354760 VG1
GTIN	4045197436498
Classe de artigo	31E

### Descrição

#### Modelo:

- **Ecrã tátil de 15 polegadas, intuitivo e fácil de usar através de ícones.**
- **Com dispositivo de calibração no alojamento de base.**
- **Câmara digital com ampliação de 24x.**
- **Ajuste rápido de ambos os eixos (X / Z) individualmente ou simultaneamente.**
- **Ajuste fino de ambos os eixos (X / Z).**
- **Fuso com indexação 4×90° e travão do fuso.**
- **Erros de concentricidade ou planicidade do fuso máx. 2 µm.**

O aparelho funciona em coordenação com as soluções de software Hoffmann Group Connected, disponibilizadas a título opcional.

#### Vantagem:

Com este aparelho, adquire um componente compatível para uma produção digital em rede. São possíveis aumentos de produtividade em coordenação com o software integrado modularmente em cada caso.

#### Utilização:

Para medir e pré-configurar as ferramentas na máquina/ilha de produção.

#### Material fornecido:

Inclui dispositivo de calibração no alojamento de base, teclado, tabuleiros de armazenamento, produto de limpeza de arestas de corte e software de medição nos principais idiomas estrangeiros.

#### Acessórios especiais:

- **Armário inferior n.º 354767.**
- **Reduções n.º 354771; 354773; 354775; 354777; 354779.**

- Impressora de etiquetas n.º 085505 tam. LW550.
- Etiquetas n.º 085565.
- Cobertura n.º 354789 tam. 1.

**Instrução:**

A imagem pode ser diferente da original.

**Descrição técnica**

Peso	150 kg
Controlo da medição	Eletrónica de medição para PC
Largura da base	860 mm
Profundidade	590 mm
Largura total	1500 mm
Ajuste rápido	eletromagnético
Método de medição	Ecrã tátil de 15 polegadas para processamento de imagem
Altura	1060 mm
Alojamento de base	SK50
Carga do fuso	100 kg
Faixa de medição X	400 mm
Faixa de medição Z	500 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Série	Hoffmann Group Connected
Série	VG1
Interface	Hoffmann Group Connected
Tipo de produto	Dispositivo de ajuste

**Acessórios**

Conjunto de etiquetas de endereço, branco Largura da etiqueta×comprimento da etiqueta 36X89	085565 36X89
Capa de proteção contra o pó, 2 peças Tipo 1	354789 1

Armário de base para dispositivo de pré-ajuste Largura 1500	354767 1500
Conjunto de etiquetas de endereço, branco Largura da etiqueta×comprimento da etiqueta 28X89	085565 28X89
Equipamento de medição de centro de rotação	354785
Limpador de arestas de corte / massa de posicionamento	354788
ReduçãoSK50 / HSK Alojamento base SK/redução HSK 50/ H100	354775 50/H100
ReduçãoSK50 / VDI Alojamento base SK/redução VDI 50/ V40	354773 50/V40
ReduçãoSK50 / VDI Alojamento base SK/redução VDI 50/ V20	354773 50/V20
ReduçãoSK50 / VDI Alojamento base SK/redução VDI 50/ V30	354773 50/V30
ReduçãoSK50 / VDI Alojamento base SK/redução VDI 50/ V50	354773 50/V50
ReduçãoSK50 / PSC Alojamento base SK/redução PSC 50/ C63	354777 50/C63
ReduçãoSK50 / VDI Alojamento base SK/redução VDI 50/ V16	354773 50/V16
ReduçãoSK50 / VDI Alojamento base SK/redução VDI 50/ V25	354773 50/V25
ReduçãoSK50 / HSK Alojamento base SK/redução HSK 50/ H50	354775 50/H50
ReduçãoSK50 / HSK Alojamento base SK/redução HSK 50/ H63	354775 50/H63
ReduçãoSK50 / HSK Alojamento base SK/redução HSK 50/ H40	354775 50/H40
ReduçãoSK50 / PSC Alojamento base SK/redução PSC 50/ C32	354777 50/C32
ReduçãoSK50 / PSC Alojamento base SK/redução PSC 50/ C40	354777 50/C40
ReduçãoSK50 / PSC Alojamento base SK/redução PSC 50/ C50	354777 50/C50
	354777 50/C80

ReduçãoSK50 / PSC Alojamento base SK/redução PSC 50/  
C80

---